

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2917 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Hauptanwendung	M
Inhalt	250324 HB7140-2
Eckenradius	1,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 mm/min

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2917 120412