

Garant**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2917 160616
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Eckenradius	16 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160616
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \min}$	105 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2917 160616