

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2919 110404 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Schneidstoff                                | HM              |
| Hauptanwendung                              | M               |
| Inhalt                                      | 250652 HB7130-2 |
| Vorschub f                                  | 0,1 - 0,4 mm/U  |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 4               |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 3,75 mm         |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,3 - 2 mm      |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 270 mm/min |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm         |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm          |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten      |
| Stückzahl                                   | 30              |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | DNMG 110404     |
| Sorte                                       | HB7130-2        |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher      | VS                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2919 110404