

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3528 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Inhalt	260748 HB7120-1
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3528 120404