

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2919 110408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Stückzahl	30
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	250654 HB7130-2
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2919 110408