



Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2946 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Inhalt	251222 HB7140-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2946 120404