

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2947 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251222 HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2947 120404