

**Vorteilspack CCGT Wendeschneidplatten Schlichten, HB7315-1, 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3803 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm
Stückzahl	50
Inhalt	260064 HB7315-1
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 mm/min
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 120404
Toleranz	G
Sorte	HB7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	110 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3803 120404