

Garant**Vorteilspack SCMT 09T304****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3529 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Unzerbrechlicher, elastischer Drucköler aus Polyethylen, öl-, säure- und kraftstoffbeständig, für Rostlöser und Öle aller Art.

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	260750 HB7130-2
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Beschichtung	beschichtet

Datenblatt

Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3529 120408