

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7010-2****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2422 110404 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm                       |
| Schneidstoff                                | HM                            |
| Inhalt                                      | 250652 HB7010-2               |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 170 - 500 mm/min              |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 2,75 mm                       |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten                    |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm                        |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | DNMG110404                    |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,3 - 2 mm                    |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 4                             |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,4 mm/U                |
| Hauptanwendung                              | P                             |
| Stückzahl                                   | 50                            |
| Sorte                                       | HB7010-2                      |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich                |
| Spanbrecher                                 | SS                            |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |

## Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2422 110404

---