

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2948 120408
GTIN	4067263094661
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Inhalt	251224 HB7130-2
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Stückzahl	50
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2948 120408