

**Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3835 110301
GTIN	4067263098553
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Eckenradius	0,1 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,05 mm
Toleranz	G
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 110301
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Beschichtung	unbeschichtet
Inhalt	261452 HU7310
Hauptanwendung	N

Datenblatt

Stückzahl	30
Sorte	HU7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3835 110301