

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2919 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150408
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Hauptanwendung	M
Inhalt	250660 HB7130-2
Stückzahl	30
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2919 150608