

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2848 110202 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 120 - 440 mm/min   |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| Eckenradius                                 | 0,2 mm             |
| Inhalt                                      | 260980 HB7010-2    |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | TCMT 110202        |
| Stückzahl                                   | 50                 |
| Schneidstoff                                | HM                 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 3                  |
| Vorschub $f$                                | 0,08 - 0,3 mm/U    |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,15 mm            |
| Hauptanwendung                              | P                  |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,3 - 2 mm         |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 2,75 mm            |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Sorte            | HB7010-2                      |
| Schnittbedingung | kontinuierlich                |
| Spanbrecher      | SM                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2848 110202