



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2625 060204
GTIN	4067263096245
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Schnitttiefe a_p	0,3 - 3 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Hauptanwendung	M
Beschichtung	TiCN

Inhalt	260210 HBT130
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2625 060204