



Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2949 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Stückzahl	50
Inhalt	251224 HB7140-2
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2949 120408