

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2625 120404
GTIN	4067263096306
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Inhalt	260219 HBT130
Stückzahl	50
Schnitttiefe a_p	0,3 - 3 mm
Hauptanwendung	M

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2625 120404