

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2922 110404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,75 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Stückzahl	50
Inhalt	250652 HB7130-2
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2922 110404