

**Garant****Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2849 110204 |
| GTIN          | 4067263095743 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 3                  |
| Schneidstoff                                | HM                 |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm             |
| Inhalt                                      | 260982 HB7020-2    |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | TCMT 110204        |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 110 - 350 mm/min   |
| Stückzahl                                   | 50                 |
| Hauptanwendung                              | P                  |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm            |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,3 - 2 mm         |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 2,75 mm            |
| Vorschub $f$                                | 0,08 - 0,3 mm/U    |

## Datenblatt

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Sorte            | HB7020-2                      |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher      | SM                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2849 110204