

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2950 150616
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1,5 - 7 mm
Eckenradius	1,6 mm
Inhalt	251332 HB7130-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	1,05 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Vorschub f	0,2 - 0,55 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 150616
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2950 150616