

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3513 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Inhalt	260351 HB7120-1
Eckenradius	0,2 mm
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3513 070202