



Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3533 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Inhalt	260744 HB7140-2
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Beschichtung	beschichtet
Stückzahl	50

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3533 09T308