

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2665 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
Inhalt	260377 HBT130
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schneidstoff	HM

Sorte	HB T130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2665 11T302