

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3533 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404

Datenblatt

Inhalt	260748 HB7140-2
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3533 120404