

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2426 110404
GTIN	4067263092810
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Inhalt	250752 HB7020-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2426 110404
