

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2827 09T308 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 1,5 mm     |
| Vorschub $f$                                | 0,07 - 0,25 mm/U |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 120 - 350 mm/min |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten       |
| Schneidstoff                                | HM               |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 4                |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | SCMT 09T308      |
| Inhalt                                      | 260744 HB7010-2  |
| Schnitttiefe $a_{p\ max}$                   | 3,25 mm          |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm           |
| Hauptanwendung                              | P                |
| Schnitttiefe $a_{p\ min}$                   | 0,55 mm          |
| Stückzahl                                   | 30               |
| Sorte                                       | HB7010-2         |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Schnittbedingung | kontinuierlich                |
| Spanbrecher      | SS                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2827 09T308