

**Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3836 160404
GTIN	4067263098737
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160404
Inhalt	261458 HB7310
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	30
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	N
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G

Sorte	HB7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3836 160404