

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3534 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260765 HB7120-1
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3534 120404