

Garant**Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3837 110304
GTIN	4067263098607
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 110304
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Inhalt	261454 HU7310
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Stückzahl	50
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	unbeschichtet

Datenblatt

Toleranz	G
Sorte	HU7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3837 110304