

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3535 120408
GTIN	4067263096672
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Inhalt	260766 HB7130-2
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3535 120408