

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3537 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	50
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	260763 HB7120-1
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3537 09T308