

**Vorteilspack CCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3805 09T308
GTIN	4067263097778
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	30
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Inhalt	260152 HB7310
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schneidstoff	HM
Toleranz	G
Sorte	HB7310

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3805 09T308