

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2674 120404
GTIN	4067263096818
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Hauptanwendung	M
Inhalt	260793 HBT130
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HB130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2674 120404