



Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3539 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	260762 HB7140-2
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Stückzahl	50

Datenblatt

Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3539 09T304