

**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2966 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251732 HB7140-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2.5 mm
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2966 160404