

**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2966 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251734 HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	30
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2966 160408