

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2852 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Inhalt	261152 HB7010-2
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2852 160404