

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3513 11T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Inhalt	260359 HB7120-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3513 11T304