

**Vorteilspack CCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3807 09T304 |
| GTIN          | 4067263097761 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,1 - 4 mm         |
| Stückzahl                                   | 50                 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2                  |
| Schneidstoff                                | HM                 |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 3,25 mm            |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 350 - 600 mm/min   |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CCGT 09T304        |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| Hauptanwendung                              | N                  |
| Vorschub $f$                                | 0,05 - 0,5 mm/U    |
| Inhalt                                      | 260150 HB7310      |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm            |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm             |
| Toleranz                                    | G                  |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Sorte            | HB7310                        |
| Schnittbedingung | kontinuierlich                |
| Spanbrecher      | AM                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3807 09T304