

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2924 150612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Toleranz	M
Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Inhalt	250764 HB7120-1
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.75 mm
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2924 150612