

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2830 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260744 HB7010-2
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min

Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2830 09T308