

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3902 120412
GTIN	4067263092537
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Inhalt	250198 HBT020
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	1,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Stückzahl	30

Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3902 120412