

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3541 110204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	260952 HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3541 110204