

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2678 110204 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,1 - 1 mm         |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 3                  |
| Inhalt                                      | 260966 HBT130      |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm             |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 60 - 220 mm/min    |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm            |
| Schneidstoff                                | HM                 |
| Beschichtung                                | TiCN               |
| Hauptanwendung                              | M                  |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | TCMT 110204        |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 2,75 mm            |
| Vorschub $f$                                | 0,05 - 0,2 mm/U    |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| Stückzahl                                   | 30                 |

## Datenblatt

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Sorte            | HBT130                        |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher      | MF                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2678 110204