

Garant**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2854 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Inhalt	261150 HB7035-2
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160402
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2854 160402