

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schrappen 50 Stück, HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3905 120408
GTIN	4067263092742
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1,8 - 6 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	250218 HBT020
Beschichtung	TiCN
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3905 120408
