

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schrappen 50 Stück, HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3905 160612
GTIN	4067263092803
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	250221 HBT020
Hauptanwendung	P
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5,5 mm
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe a_p	1,8 - 6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3905 160612
