

Garant**Vorteilspack DCGT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3808 11T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	N
Inhalt	260359 HU7315-1
Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,05 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T304
Stückzahl	30

Toleranz	G
Sorte	HU7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3808 11T304