

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück, HBT130****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2684 16T304
GTIN	4067263096955
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Inhalt	261018 HBT130
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Stückzahl	30

Sorte	HB T130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2684 16T304