

Garant**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2855 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	261150 HB7010-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160402
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm

Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2855 160402